


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 7
Kiinnitysrauta	259038 19
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 2020H16
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Aluslevy	259033 10
Sarja	Master Eco

Terän koko	16 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 7
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 7	259027 7
Kiinnitysrauta Tyyppi 19	259038 19
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 7	259021 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500