

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännäismahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	40 mm
Ruuvi aluslevylle	259027 7
Sarja	Master Eco
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 7
Kiinnitysrauta	259038 19
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Aluslevy	259033 10
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 2525X16
Terän koko	16 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 7	259021 7
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 7	259027 7
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Kiinnitysrauta Tyyppi 19	259038 19
Aluslevy Tyyppi 1	259031 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500