


**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251697 25/16
GTIN	4062406734657
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

**Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Ruuvi aluslevylle	259027 7
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Terän koko	16 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Sarja	Master Eco
Kokonaispituus L	110 mm
ISO-koodi pidin	MVJNR/L 2525X16
Aluslevy	259033 10

Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 7
Kiinnitysrauta	259038 19
Varren koko	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Teräpää

## Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2 mm	674242 2
Kiinnitysrauta Tyyppi 19	259038 19
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 7	259021 7
Aluslevy Tyyppi 10	259033 10
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 7	259027 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500