

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Oikea, Varren/terän koko: 20/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sokka	259049 7
Sarja	Master Eco
Aluslevy	259033 6
Kiinnitysrauta	259038 18
Pään pituus L ₁	35 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 6
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Varren koko	20 mm

Terän koko	8 mm
ISO-koodi pidin	MWLNRL 2020X08
Kokonaispituus L	95 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin