


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Kiinnitysrauta	259038 18
Pään pituus L ₁	35 mm
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 6
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	MWLNLR/L 2525X08
Kokonaispituus L	105 mm
Terän koko	8 mm
Sokka	259049 7

Sarja	Master Eco
Aluslevy	259033 6
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin