


Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 20/08mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Huomautus:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Sokka	259049 7
Kokonaispituus L	95 mm
Aluslevy	259033 6
Sopiva kääntöterä	WN.. 0804..
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitysrauta	259038 18
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 6
Sarja	Master Eco
Pään pituus L ₁	35 mm

ISO-koodi pidin	MWLNLR/L 2020X08
Terän koko	8 mm
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin