

**Garant****SPMT 060304, HB7035, Tyyppi: UNI**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	218321 UNI
GTIN	4062406727628
Tuoteluokka	21A

### Kuvas

SPMT 060304 UNI Nirkon säde: 0,4 mm  
Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,09 mm

### Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,09 mm
Pinnoitus	PVD
ISO-koodi-kääntöterä	SPMT 060304
Laji	HB7035
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään