

Garant**SPMT 09T308, HB7035, Tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	218341 UNI
GTIN	4062406727635
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

SPMT 09T308 UNI Nirkon säde: 0,8 mm
Syöttö f_z / hammas: 0,11 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Syöttö f_z / hammas	0,11 mm
Pinnoitus	PVD
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SPMT 09T308
Laji	HB7035
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,97 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään