

Garant**Mekaaninen nivelvarsi (ilman magneettijalkaa), Ulottuma: 240mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	441610 240
GTIN	4062406729745
Tuoteluokka	41D

Kuvaus**Malli:**

Mekaaninen mittausjalusta, keskuskiinnitys – kaikki nivelet kiinnitetään jäykästi keskitetyllä kiertonupilla. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Iso ja kumipinnoitettu käsipyörä** (Ø n. 45 mm tai n. 55 mm) kiinnityksen kevyeen kiristykseen ja löysäämiseen. Mittakellon kiinnitin nivelvarressa on kierrettävissä 360°, käännettävissä 180° ja sopii mittakelloihin, joiden varren Ø on 6 ja 8 mm tai prisma. Magneettijalan liitäntäkierre M8, nivelvarren liitäntäkierre ylhäällä M6.

Erikoistarvike:

Mittausjalustan kiinnitin nro 442100 ja 442104.

Tekninen kuvaus

Nivelvarren pituus L ₁	110 mm
Kiinnityskierre	M8
Ulottuma	240 mm
Nivelvarren pituus L ₂	101 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mekaaninen mittausjalusta (magneettijalka) Ulottuma 240 mm

441600 240