

Garant**Mekaaninen nivelvarsi (ilman magneettijalkaa), Ulottuma: 290mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	441610 290
GTIN	4062406729752
Tuoteluokka	41D

Kuvaus**Malli:**

Mekaaninen mittausjalusta, keskuskiinnitys – kaikki nivelet kiinnitetään jäykästi keskitetyllä kiertonupilla. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Iso ja kumipinnoitettu käsipyörä** (Ø n. 45 mm tai n. 55 mm) kiinnityksen kevyeen kiristykseen ja löysäämiseen. Mittakellon kiinnitin nivelvarressa on kierrettävissä 360°, käännettävissä 180° ja sopii mittakelloihin, joiden varren Ø on 6 ja 8 mm tai prisma. Magneettijalan liitäntäkierre M8, nivelvarren liitäntäkierre ylhäällä M6.

Erikoistarvike:

Mittausjalustan kiinnitin nro 442100 ja 442104.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M8
Nivelvarren pituus L ₂	110 mm
Ulottuma	290 mm
Nivelvarren pituus L ₁	130 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mekaaninen mittausjalusta (magneettijalka) Ulottuma 290 mm

441600 290