

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, ruuvikiinnitys, Oikea, Varren/terän koko L: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271997 20/16
GTIN	4062406734725
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvikierteitysterälle	269023 3
Pään pituus L ₁	30 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Sarja	Master Eco
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Aluslevy 1,5°	279819 1
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 1
Terän koko	16 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin