

**Garant****GARANT Master eco -kääntöteränpidin, ruuvikiinnitys, Vasen, Varren/terän koko L: 16/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271998 16/16
GTIN	4062406734756
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

**Toimituksen sisältö:****Aluslevy 1,5°.****Huomautus:**

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitännämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 1
Aluslevy 1,5°	279819 2
Kiinnitysruuvikierteitysterälle	269023 3
Kokonaispituus L	80 mm
Sarja	Master Eco
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm

Varren koko	16 mm
Terän koko	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin