

Garant**GARANT Master eco -kääntöteränpidin, ruuvikiinnitys, Oikea, Varren/terän koko L: 25/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271997 25/22
GTIN	4062406734749
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Huomautus:

Lastuamismesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006 – 319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Tekninen kuvaus

Aluslevy 1,5°	279819 3
Pään pituus L ₁	30 mm
Varren koko	25 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle	269023 4
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sarja	Master Eco
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 2
Terän koko	22 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin