

Garant**eco-kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250600 20/11 |
| GTIN | 4062406734794 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Sarja | Eco |
| Terän koko | 11 mm |
| ISO-koodi pidin | DDJNR/L 2020K11 |
| Sopiva kääntöterä | DN.. 1104.. |
| Varren koko | 20 mm |
| Ruuvi aluslevylle | 259027 2 |
| Aluslevy | 259033 3 |
| Pään pituus L ₁ | 34 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 25 mm |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Kynsi, ruuvi, jousi | 259036 11 |
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Standardi | DIN ISO 5610 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Asetuskulma κ | 93 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3 | 259027 3 |
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659906 500 |
| Aluslevy Tyyppi 1 | 269007 1 |