

Garant**Eco-kääntöteränpidin DDJNL 93° kääntöterille DN. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250615 20/11
GTIN	4062406734824
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Sarja	Eco
Ruuvi aluslevylle	259027 2
Pään pituus L ₁	34 mm
Terän koko	11 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259036 11
Kokonaispituus L	97 mm
ISO-koodi pidin	DDJNR/L 2020X11
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..

Aluslevy	259033 3
Varren koko	20 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250615-20/11>