



Digitaalinen mittakello HCT Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434008 25
GTIN	4062406735029
Tuoteluokka	42C

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen pienikokoinen mittakello, selkeä digitaalinäyttö.

- **Mittaussuunnan vaihto.**
- **Erittäin kapea runko.**

Mallissa Bluetooth 5.0. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

USB-C-liitäntä energiansyöttöä varten.

Toimituksen sisältö:

Mukana silmukan kansi ja 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturi nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	3 V
Mittausalue	0 - 25 mm

Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Sarja	HCT
Kiinnitysvarren \varnothing h7	8 mm
Mittausvoima	0,8 – 1,7 N
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus
Rungon paksuus	26 mm
Kalibrointi	C1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kotelon \varnothing	58 mm
Paristotyyppi	Nappiparisto
Lukema valittavissa	0,01 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,035 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm

023000 30

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032

