

HOLEX**Digitaalinen mittakello HCT Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Tuoteluokka	42C

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen pienikokoinen mittakello, selkeä digitaalinäyttö.

- **Mittaussuunnan vaihto.**
- **Erittäin kapea runko.**

Mallissa Bluetooth 5.0. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

USB-C-liitäntä energiansyöttöä varten.

Toimituksen sisältö:

Mukana silmukan kansi ja 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Vara- ja erikoisanturi nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Rungon paksuus	26 mm
Mittausalue	0 - 12,5 mm

Paristotyyppi	Nappiparisto
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
Kalibrointi	C1
Kiinnitysvarren Ø h7	8 mm
Sarja	HCT
Mittausvoima	0,8 – 1,4 N
Kotelon Ø	58 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Nimellisjännite	3 V
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,025 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032