

HOLEX**Nailoninen kierreletku 1/4 tuumaa, liitin, Käytettävissä oleva letkun pituus: 7,5m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080057 7,5
GTIN	4062406734855
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Joustava nailonletku. Lämmönkestävyys -60 / +60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 messinkinen pikaliitin ja nippa.

Tekninen kuvaus

Käytettävissä oleva letkun pituus	7,5 m
Suurin käyttöpaine	10 bar
Letkun sisä-Ø	6 mm
Lämpötila-alue	-60 - 60 °C
Pikaliittimen kytkentä	1/4 tuuma
Letkun ulko-Ø	8 mm
Tuotetyyppi	Letku

Tarvikkeet

PikaliitinSisäkierteellinen Liitännän sisäkierre 1/4 tuuma

080171 1/4