

HOLEX**Nailoninen kierreletku 1/4 tuumaa, liitin, Käytettävissä oleva letkun pituus:
5m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080057 5
GTIN	4062406734848
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Joustava nailonletku. Lämmönkestävyys -60 / +60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 messinkinen pikaliitin ja nippa.

Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	10 bar
Pikaliittimen kytkentä	1/4 tuuma
Lämpötila-alue	-60 - 60 °C
Letkun sisä-Ø	6 mm
Letkun ulko-Ø	8 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus	5 m
Tuotetyyppi	Letku

Tarvikkeet

PikaliitinSisäkierteellinen Liitännän sisäkierre 1/4 tuuma

080171 1/4