

**HOLEX****Nailoninen kierreletku 3/8 tuumaa, liitin, Käytettävissä oleva letkun pituus: 5m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080058 5
GTIN	4067263151883
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Joustava nailonletku. Lämmönkestävyys -60 / +60 °C.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 messinkinen pikaliitin ja nippa.

**Tekninen kuvaus**

Letkun ulko-Ø	12 mm
Käytettävissä oleva letkun pituus	5 m
Letkun sisä-Ø	9 mm
Pikaliittimen kytkentä	3/8 tuuma
Suurin käyttöpaine	10 bar
Lämpötila-alue	-60 - 60 °C
Tuotetyyppi	Letku

---

## Tarvikkeet

PikaliitinSisäkierteellinen Liitännän sisäkierre 3/8 tuuma

080171 3/8