

Garant**Mekaaninen mittausjalusta (magneettijalka), Ulottuma: 290mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	441600 290
GTIN	4062406735142
Tuoteluokka	41D

Kuvaus**Malli:**

Mekaaninen mittausjalusta, keskuskiinnitys – kaikki nivelet kiinnitetään jäykästi keskitetyllä kiertonupilla. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Iso ja kumipinnoitettu käsipyörä** (Ø n. 45 mm tai n. 55 mm) kiinnityksen kevyeen kiristykseen ja löysäämiseen. Mittakellon kiinnitin nivelvarressa on kierrettävissä 360°, käännettävissä 180° ja sopii mittakelloihin, joiden varren Ø on 6 ja 8 mm tai prisma. Magneettijalan liitântäkierre M8, nivelvarren liitântäkierre ylhäällä M6. Jalustassa magneettijalka, jossa on **ergonominen kiertokytkin**. Suorituskykyinen Ferrit-magneetti, jossa on hiottu kiinnityspinnat takana ja hiottu prisma-alaosa kiinnitykseen aalto- ja lieriömallisiin kappaleisiin. **Magneettijalan tartuntaystävällinen muovipäällyys**, parannettu iskunsuoja ja terminen eristys.

Toimituksen sisältö:

Mittausjalusta ja magneettijalka nro 440620 koko 1.

Erikoistarvike:

Mittausjalustan kiinnitin nro 442100 ja 442104.

Tekninen kuvaus

Pitovoima	1000 N
-----------	--------

Ulottuma	290 mm
Nivelvarren pituus L ₂	110 mm
Kiinnityskierre	M8
Liitântäkierteen asemointi	sivulla
Nivelvarren pituus L ₁	130 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Magneettijalka Tyyppi 1	440620 1
-------------------------	----------