

**Garant****Mekaaninen mittausjalusta (magneettijalka), Ulottuma: 240mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	441600 240
GTIN	4062406735135
Tuoteluokka	41D

**Kuvaus****Malli:**

**Mekaaninen mittausjalusta, keskuskiinnitys** – kaikki nivelet kiinnitetään jäykästi keskitetyllä kiertonupilla. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Iso ja kumipinnoitettu käsipyörä** (Ø n. 45 mm tai n. 55 mm) kiinnityksen kevyeen kiristykseen ja löysäämiseen. Mittakellon kiinnitin nivelvarressa on kierrettävissä 360°, käännettävissä 180° ja sopii mittakelloihin, joiden varren Ø on 6 ja 8 mm tai prisma. Magneettijalan liitântäkierre M8, nivelvarren liitântäkierre ylhäällä M6. Jalustassa magneettijalka, jossa on **ergonominen kiertokytkin**. Suorituskykyinen Ferrit-magneetti, jossa on hiottu kiinnityspinnat takana ja hiottu prisma-alaosa kiinnitykseen aalto- ja lieriömallisiin kappaleisiin. **Magneettijalan tartuntaystävällinen muovipäällyys**, parannettu iskunsuoja ja terminen eristys.

**Toimituksen sisältö:**

Mittausjalusta ja magneettijalka nro 440620 koko 1.

**Erikoistarvike:**

Mittausjalustan kiinnitin nro 442100 ja 442104.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskierre	M8
-----------------	----

Liitäntäkierteen asemointi	sivulla
Pitovoima	1000 N
Nivelvarren pituus $L_2$	101 mm
Ulottuma	240 mm
Nivelvarren pituus $L_1$	110 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

---

## Tarvikkeet

Magneettijalka Tyyppi 1	440620 1
-------------------------	----------