

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 14
GTIN	4062406735036
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,3 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 050204.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 5IP (0,38 Nm)
Terien lkm Z	2
Hyötypituus L <sub>1</sub>	42 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	69 mm
Nimellis-Ø D	14
Kokonaispituus L	100 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204
Sarja	Power Drill

ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora