

SWISS TOOLS

**Poraustangon varsi, värinävaimennettu, HSK-T, Varren Ø / Ø D–A-mitta:
63/32-186mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320104 63/32-186
GTIN	2050002062917
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

- Tehokkaaseen sorvaukseen.
- Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

Etu:

- Tuottavuuden parantuminen – estettyjen värinöiden ansiosta voidaan leikkaustietoja korottaa huomattavasti.
- Parempi pinnanlaatu.
- Parempi käyttövarmuus.
- Parempi lastunpoisto.

Käyttö:

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826 – 264827.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	63 mm
Ulkonema A-mitta	186 mm
Ø D	32 mm
Sovitin	HSK-T
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko

