

SWISS TOOLS

**Poraustangon varsi, värinävaimennettu, PSC, Varren Ø / Ø D–A-mitta:  
63/25-167mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320409 63/25-167
GTIN	2050002063013
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

- Tehokkaaseen sorvaukseen.
- Työstöön vasta- ja myötäpäivään.

**Etu:**

- Tuottavuuden parantuminen – estettyjen värinöiden ansiosta voidaan leikkaustietoja korottaa huomattavasti.
- Parempi pinnanlaatu.
- Parempi käyttövarmuus.
- Parempi lastunpoisto.

**Käyttö:**

Vaihtoteräpäiden kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

Sopivat vaihtopäät, katso nrot 264826 – 264827.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	63 mm
Ulkonema A-mitta	167 mm
Ø D	25 mm
Sovitin	PSC
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Poratangon varsi