

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 15
GTIN	4062406735159
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,3 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 050204.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	104 mm
Sarja	Power Drill
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 5IP (0,38 Nm)
Terien lkm Z	2
tuuma-Ø	19/32 tuuma
Hyötypituus L <sub>1</sub>	45 mm
Nimellis-Ø D	15

Ulkonema L <sub>A</sub>	73 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora