

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3xD, Ø DC: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 17
GTIN	4062406735173
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 060305.

Tekninen kuvaus

Sarja	Power Drill
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 060305
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Kokonaispituus L	113 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Hyötypituus L ₁	51 mm
Nimellis-Ø D	17
Ulkonema L _A	82 mm

Terien lkm Z	2
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3xD
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora