

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3xD, Ø DC: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 18
GTIN	4062406735197
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,3 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 060305.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Hyötypituus L <sub>1</sub>	54 mm
Kokonaispituus L	116 mm
Sarja	Power Drill
Ulkonema L <sub>A</sub>	85 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 060305
Nimellis-Ø D	18
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP2 (0,6 Nm)

ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora