

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC: 23mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 23
GTIN	4062406738747
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 080407.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D	23
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 8IP (1,3 Nm)
Kokonaispituus L	132 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080407
Ulkonema L _A	101 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Hyötypituus L ₁	69 mm

Sarja	Power Drill
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3xD
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora