

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3xD, Ø DC: 24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 24
GTIN	4062406738754
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,3 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 080407.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 8IP (1,3 Nm)
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	104 mm
Sarja	Power Drill
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080407
Hyötypituus L <sub>1</sub>	72 mm
Nimellis-Ø D	24
Kokonaispituus L	135 mm

Terien lkm Z	2
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora