

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 25
GTIN	4062406738761
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 080407.

Tekninen kuvaus

Ulkonema L _A	108 mm
Sarja	Power Drill
Kokonaispituus L	139 mm
Hyötypituus L ₁	75 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 080407
Nimellis-Ø D	25
Terien lkm Z	2

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 8IP (1,3 Nm)
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora