

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 32
GTIN	4062406738792
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,3 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

**Käyttö:**

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 110509.

**Tekninen kuvaus**

ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	63 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 110509
Hyötypituus L <sub>1</sub>	96 mm
Sarja	Power Drill
Ulkonema L <sub>A</sub>	135 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 15IP (2,8 Nm)
Nimellis-Ø D	32
Terien lkm Z	2

Kokonaispituus L	173 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora