

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC: 35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 35
GTIN	4062406738808
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 110509.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	35
Terien lkm Z	2
ABS® varren Ø D _s	63 mm
tuuma-Ø	1 3/8 tuuma
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 110509
Ulkonema L _A	146 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 15IP (2,8 Nm)
Kokonaispituus L	184 mm

Hyötypituus L ₁	105 mm
Sarja	Power Drill
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora