

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234020 40
GTIN	4062406738815
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 130511.

Tekninen kuvaus

Sarja	Power Drill
Nimellis-Ø D	40
ABS® varren Ø D _s	63 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 20IP (6,3 Nm)
Kokonaispituus L	201 mm
Ulkonema L _A	163 mm
Terien lkm Z	2
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 130511

Hyötypituus L ₁	120 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora