

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5xD, Ø DC: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234025 15
GTIN	4062406738822
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5xD asti.

Käyttö:

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 050204.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 050204
Terien lkm Z	2
Sarja	Power Drill
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 5IP (0,38 Nm)
Nimellis-Ø D	15
Hyötypituus L ₁	75 mm
Ulkonema L _A	103 mm

tuuma-Ø	19/32 tuuma
Kokonaispituus L	134 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora