

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 17,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234025 17,5
GTIN	4062406738853
Tuoteluokka	21S

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 060305.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

Ulkonema L _A	121 mm
Nimellis-Ø D	17,5
tuuma-Ø	11/16 tuuma
Terien lkm Z	2
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 060305
Kokonaispituus L	152 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP2 (0,6 Nm)

Sarja	Power Drill
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Hyötypituus L ₁	90 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora