

**Garant****GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234025 19
GTIN	4062406738877
Tuoteluokka	21S

**Kuvaus****Malli:**

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

**Poraustoleranssi:** -0,1 / +0,35 mm

**Kuvaus:**

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

**Käyttö:**

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

**Sopii:**

Kääntöterät SOGX 060305.

**Suositus:**

**Alkuporauksessa** syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	Power Drill
Terien lkm Z	2
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	127 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	95 mm
tuuma-Ø	3/4 tuuma
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 060305

Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nimellis-Ø D	19
Kokonaispituus L	158 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora