

Garant
GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 20mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	234025 20
GTIN	4062406738884
Tuoteluokka	21S

Kuvaus
Malli:

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 070306.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	20
Kokonaispituus L	163 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 070306
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Sarja	Power Drill
Hyötypituus L ₁	100 mm

Ulkonema L _A	132 mm
Terien lkm Z	2
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora