

Garant
GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, Ø DC: 22mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	234025 22
GTIN	4062406738907
Tuoteluokka	21S

Kuvaus
Malli:

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Mukana kääntöterät nro 234030 - 234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 070306.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

Ulkonema L _A	142 mm
Nimellis-Ø D	22
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Kokonaispituus L	173 mm
Hyötypituus L ₁	110 mm
Terien lkm Z	2
Sarja	Power Drill

ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 070306
Kääntöterä-ruuvisarja	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	5×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora