

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Vasen, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16HPmm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320421 40/16HP
GTIN	2050002063136
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	40 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Sopiva kääntöterä	16E..
Terän koko	16HP
Sovitin	PSC
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin