

SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Vasen, PSC, Schaft-Ø / teränkoko: 63/16HPmm**Tilastiedot**

Tilausnumero	320416 63/16HP
GTIN	2050002063099
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Akselin kärkietäisyys f	45 mm
Sopiva kääntöterä	16E..
Varren Ø	63 mm
Terän koko	16HP
Ulkonema A-mitta	65 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisjäähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin