


SWISS TOOLS

Kääntöteränpidin Oikea, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16HPmm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 320105 40/16HP |
| GTIN | 2050002062931 |
| Tuoteluokka | 36D |

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------------|
| Sopiva kääntöterä | 16E.. |
| Terän koko | 16HP |
| Ulkonema A-mitta | 55 mm |
| Akselin kärkietäisyys f | 27 mm |
| Varren Ø | 40 mm |
| Sovitin | HSK-T |
| Käyttötapa | Oikea |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-3 |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Varsityyppi | Onttovarsikartio |

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin