

SWISS TOOLS

**Kääntöteränpidin Vasen, HSK-T, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16HPmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320116 40/16HP
GTIN	2050002062993
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Katso varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	40 mm
Terän koko	16HP
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Sopiva kääntöterä	16E..
Sovitin	HSK-T
Käyttötapa	Oikea
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Varsityyppi	Onttovarsikartio

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin