



## HOLEX CleverDrill -lyhytporasarja HSS nro 113006, tyyppi N, sisältää kotelon, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113515 1-10
GTIN	4062406735050
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Koostuu lyhytporista nro 113006.

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Terien lkm Z: 2

Porausalue: 1 - 10 mm

Porien lukumäärä: 19

Teräsarjan porrastus: 0,5 mm

### Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	19
Terien lkm Z	2

Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Porausalue	1 - 10 mm
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 1897
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	63 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 6 mm	113005 6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 3 mm	113005 3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 7 mm	113005 7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 9 mm	113005 9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 4 mm	113005 4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 10 mm	113005 10
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 8 mm	113005 8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 2 mm	113005 2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 5 mm	113005 5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5