



HOLEX CleverDrill -kierreporasarja HSS nro 114031, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 6-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	115051 6-10
GTIN	4062406735074
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Huomautus:

Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella Ø 12,7 mm.

Tekninen kuvaus

Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Terien lkm Z	2
Porien lukumäärä	41
Varsi	Lieriövarsi
Porausalue	6 - 10 mm

Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	18 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,9	114030 8,9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,7	114030 6,7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10	114030 10
	114030 6,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,1

114030 7,1

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,6

114030 7,6

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,2

114030 9,2

Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 6-10

115475 6-10