

HOLEX**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113006 2
GTIN	4062406735005
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 113005.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	9 mm
Kärkikulma	118 astetta
Nimellis-Ø D _c	2 mm
varren Ø D _s	2 mm
Lastu-urien pituus L _c	12 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	38 mm

Varsi	Lieriövarsi.
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	63 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
GG(G)	soveltuu	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill -lyhytporasarja HSS nro 113006, tyyppi N, sisältää kotelon Tyyppi 1-10

113515 1-10