


HOLEX**HOLEX CleverDrill -kierreporasarja HSS nro 114031 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13KB****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115056 1-13KB
GTIN	4062406742386
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

HOLEX CleverDrill: Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta:

Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Huomautus:

Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella Ø 12,7 mm.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Terien lkm Z: 2

Porausalue: 1 - 13 mm

Porien lukumäärä: 29

Alkureiän Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Teräsarjan porrastus: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Alkureiän Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Terien lkm Z	2
Porien lukumäärä	29
Varsi	Lieriövarsi
Porausalue	1 - 13 mm
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	18 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu

Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 12,5

114030 12,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5

114030 8,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2

114030 10,2

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 12

114030 12

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 11,5

114030 11,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2

114030 4,2

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 11	114030 11
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 13	114030 13
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,5	114030 10,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,5	114030 5,5