

HOLEX**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 7,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113006 7,2
GTIN	4062406742836
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 113005.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 1897
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	23,2 mm
varren Ø D_s	7,2 mm
Nimellis-Ø D_c	7,2 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Kokonaispituus L	74 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	34 mm

Varsi	Lieriövarsi.
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	63 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
GG(G)	soveltuu	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		