



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 9,6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	113006 9,6
GTIN	4062406743079
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

#### Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 113005.

### Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	28,6 mm
Kärkikulma	118 astetta
varren Ø $D_s$	9,6 mm
Kokonaispituus L	89 mm
Nimellis-Ø $D_c$	9,6 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,
Lastu-urien pituus $L_c$	43 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Standardi	DIN 1897

Varsi	Lieriövarsi.
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	63 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
GG(G)	soveltuu	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		