

**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113006 8,1
GTIN	4062406742928
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

**Suositus:****Suurin porausvyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Huomautus:**

**Seuraajatuote nrolle 113005.**

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	8,1 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	37 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	24,9 mm
Standardi	DIN 1897
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,
Kärkikulma	118 astetta
Kokonaispituus L	79 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	8,1 mm

Varsi	Lieriövarsi.
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	63 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
GG(G)	soveltuu	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		